

# Klausos aparatų Vitus™ funkcijų apžvalga

	Vitus	Vitus+
<b>Calm Situation</b> Kalbant su kitu asmeniu tylioje aplinkoje, garso signalus sustiprina tiek, kad būtų suprantama.		●
<b>Speech in Noise</b> Reguliuoja ir mažina iš nugaros sklindantį triukšmą realiuoju laiku, optimizuoja signalo ir triukšmo santykį triukšmingoje aplinkoje.		●
<b>Comfort in Noise</b> Veiksmingai sumažina triukšmą, kai aplinkui niekas nekalba, todėl galima jaustis dar komfortiškiau.	●	●
<b>Calm Situation</b> Kalbant su kitu asmeniu tylioje aplinkoje, garso signalus sustiprina tiek, kad būtų suprantama.	●	●
<b>Comfort in Noise</b> Veiksmingai sumažina triukšmą, kai aplinkui niekas nekalba, todėl galima jaustis dar komfortiškiau.	●	●
<b>Music</b> Visapusiškesnis, turtingesnis muzikos potyris		●
<b>Acoustic phone</b> Pagrindinė funkcija „DuoPhone“ nukreipia signalą realiuoju laiku į kitą ausį, todėl skambančiojo balsas girdimas abiejose ausyse	●	●
<b>UltraZoom</b> Priimamas balsas tik iš priekio, o triukšmą iš šono arba nugaros girdėsite gerokai prislopintą		●
<b>SoundRecover</b> Technologija, galinti atkurti girdimumą, net ir esant visiškai aukštų dažnių kurtumui.	●	●
<b>User preference tuning</b> Prisimena FlexControl ir FlexVolume patikslinimus ir juos automatiškai taiko.	●	●
<b>Channels</b> Tikslumas, leidžiantis klausos aparatus pritaikyti konkrečioms klientų klausos poreikiams.	<b>4</b>	<b>6</b>
<b>WhistleBlock</b> Pašalinamas erzinantis aparatų švilpimas.	●	●
<b>NoiseBlock</b> Sumažina varginantį foninį triukšmą, variklių ar ventiliatorių ūžimą, neslopindami norimo girdėti balso.	●	●
<b>QuickSync</b> Abiejų aparatų valdymas vienu paspaudimu		●
<b>auto Acclimatization</b> Funkcija „Auto Acclimatization“ automatiškai sustiprina kliento aparato stiprintuvo veikimą, kai aparatas yra įjungtas		●